

**Artikelnummer:** 128479

**Kurzbeschreibung:** Kiepbak Bauer Mini type MGU 610, heel laag, groen



**Langbeschreibung:** Kiepbak Bauer Mini type MGU 610, heel laag, in diverse kleuren: De Bauer mini kiepbak type MGU 610 kan perfect onder machines of transportbanden worden gebruikt. Dankzij de extreem lage totale hoogte en de gietrandhoogte van 350 mm snijdt hij een mooi figuur in planten of op bouwplaatsen. Door het ontwerp is het kantelen vanaf elke hoogte met behulp van een touw gemakkelijk uit te voeren vanaf de heftruckstoel. Een omtrekprofiel omringt de robuuste trogplaat, het stabiele basisframe is voorzien van geïntegreerde vorkpakken. De wielen kunnen achteraf worden gemonteerd voor meer flexibiliteit en mobiliteit (wielen zijn apart te bestellen). De kiepbak Bauer MGU 610 wordt geleverd met een beveiliging tegen onbedoeld wegglijden en kantelen.

**Specificaties:**

- Verkrijgbaar in verschillende kleuren
- Maximale belasting van 1000 kg
- Totaal gewicht van 134 kg
- Binnenmaat van de drive-in zakken: B 200 x H 60 mm
- Buitenafmetingen: B 1680 x D 1385 x D 1385 x H 450 mm
- Binnenmaat van de drive-in zakken: B 200 x H 60 mm
- Totale capaciteit van 610 l

