

Artikelnummer: 155092

Kurzbeschreibung: Werkbank type 8574-2, B 2000 x D 700 x H 840 mm



Langbeschreibung: Werkbank TYP 8574-2: 9 laden 9 x 180 mm 9 x 180 mm[ul] Werkblad: massief beuken, 40 mm, oppervlak geschuurd en geolied Frame: gelaste constructie (diepte 650 mm) met framevoeten van geprofi leerde stalen buis (45 x 45 x 45 x 2 mm) met eindelement incl. anti-slip huls Steunframe (4-zijdig) onder het werkblad Grip rails volledig geaⁿtegreerd Laden: Draagvermogen 100 kg, verlenging ca. 90 %, binnen B 490 x D 560 mm, binnenzijde B 490 x D 560 mm Deuren: openingsbreedte 180-°, zelfsluitende veerscharnieren Centrale vergrendeling: slot met 2 sleutels Lakafwerking: milieuvriendelijke poedercoating in lichtgrijs (RAL 7035) en gentiaanblauw (RAL 5010) Oppervlaktebelasting: max. 1.250 kg Levering: volledig gemonteerd[ul]

