



Leírás:

Fém üzemanyagkanna, PREMIUM 10 literes, olivazöld, UN-engedéllyel benzin, gázolaj és egyéb veszélyes anyagok tárolására

- veszélyes anyagok szállítására alkalmas UN-engedéllyel
- porfestett, E10-es üzemanyag tárolására alkalmas, 0,9 mm-es acéllemezből készült
- a széles légtelenítő csatornának köszönhetően minimális a leürítési idő
- szalaghegesztett fogantyúk biztosítják a stabilitást
- a fogantyúba helyezett speciális furatok lehetővé teszik a kifolyócső szegecsekkel és csavarokkal való rögzítését
- a kiváló minőségű belső festékréteg a teletöltött kannában hosszabb tárolás esetén is védelmet nyújt a rozsdásodás és a tárolt anyag bomlása ellen
- Menetes zárókupak (M45x3 menet) galvanizált acélból, bordás felülettel a csúszásmentes nyitáshoz és záráshoz. A beépített mágnes használat közben megtartja a zárókupakot.
- az üzemanyaggal töltött kannák azonosításához (a GHS előírás és az ADR szerint) ajánljuk veszélyességi címkézési címkéinket Art.-No. 306100
- külön tartozék: Kimeneti csövek csavaros kupakkal, kannátartó Art.-No. 435600 és a veszélyességi címkék (306100)
- engedélysz.: 3A1/X/250/.../D/BAM 14002-VP t=mélység=165 mm b=szélesség=345 mm h=magasság=275 mm

Információk:

Cikk

Cikkszám	434604
GTIN	4007228434606
Vámtarifa	73102990
Csomagolási egység (PU)	5

szín	olíva
Térfogat L-ben	10
Súly (kg)	2,8
M x S x M (mm)	165 x 345 x 275

Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	5
M x S x M (mm)	LAENGE_KARTON x BREITE_KARTON x HOEHE_KARTON

KE bruttó tömege, kg	14,0
----------------------	-------------

Paletta

Dobozok száma	24
Rétegek száma	6
M x S x M (m)	1,2 x 0,8 x 1,8

Kartonok száma rétegenként	4
Súly (kg)	356,0