


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2882 Montagewagen



Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahlgeschweiß, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 3 variabel einschraubbare Etagen, Stahlrahmen mit eingelegter Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Rand 12 mm hoch. Einschraubraster 100 mm, Neigung stufenlos einstellbar von 0° bis 35°, sichere Arretierung mittels Griffschrauben. _x000D_Deutsches Patent: 10 2005 062 391. _x000D_Mit 12 Sichtlagerkästen L x B x H 230/200 x 147 x 132mm und 4 Stück 350/300 x 210 x 145mm. _x000D_Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).



Technische Details:

Gesamttragkraft (kg)	250
Ladeflächenhöhe (mm)	370, 670, 970
Nutzflächenlänge (mm)	900
Nutzflächenbreite (mm)	315
Gesamtlänge (mm)	1050
Gesamtbreite (mm)	362
Gesamthöhe (mm)	1205
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	40
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976028828