

Rollcart Griffroller

Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 670 x 370 mm, Ladehöhe 150 mm, Plattform aus Stahl, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Räder



Artikelnummer: 158216

Rollcart Griffroller

Traglast 200 kg

Griffroller

- Traglast 200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 670 x 370 mm
- Ladehöhe 150 mm
- Plattform aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Räder
- mit TPE-Bereifung

Technische Details

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Transportgerät | Transportroller | Material | Stahl |
| Rollertyp | Griffroller | Material Verarbeitung | verschweißt |
| Traglast | 200 kg | Rollen Anzahl / Art | 2 Räder |
| Euronorm | nein | Bereifung | TPE |
| Ladehöhe | 150 mm | Höhe | 950 mm |
| Ladeflächenlänge | 670 mm | Länge | 970 mm |
| Ladeflächenbreite | 370 mm | Breite | 600 mm |
| Material Plattform | Stahl | Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Plattform Ausstattung | Winkelrahmen | Farbe | enzianblau // RAL5010 |

Etagen Anzahl 1 Stück

Gewicht 14 kg