

Halogenstab 78mm, R7s 240V 80W

Artikel-Nr. 42740

Lampenleistung:	80 W
Lampenspannung:	240 - 240 V
Lichtstrom:	1375 lm
Sockel:	R7s
Lampenform:	Röhre, zweiseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:	Nein
Durchmesser:	10 mm
Gesamtlänge:	78 mm
UV-Schutz:	Nein
Brennstellung:	beliebig
Infrarottechnik:	Nein
Ausführung:	klar
Farbtemperatur:	2850 K
Energieeffizienzklasse:	C
Mittlere Nennlebensdauer:	2000 h



Halogenstab 78mm Halogenstab - Import - R7s. Das Leuchtmittel für Deckenfluter und Flutlichtstrahler.

Energieeffizienzklasse: C

Letzte Aktualisierung am: 21.02.2014 10:08:28



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.