

Cordon VALUE Cat.6A (Classe EA) / 10 Gigabit UTP, rouge, 3 m

Numéro d'article	21.99.1423
Constructeur	VALUE
Référence constructeur	21.99.1423
EAN (pièce unique)	7611990120444



Cat.6A
Class EA

U/UTP

- La solution de faible coût pour un câblage Cat.6a avec des données de jusqu'à 10Gbit/s
- Cordon de raccordement avec connecteurs RJ-45
- Utilisation en tant que cordon de brassage ou câble de raccordement
- Cordon résistant avec manchon anti-plier moulé
- Norme de câblage 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils
- Structure: 8 fils
- Impédance: 100 Ohm

Nous recommandons pour un câblage Cat. 6a non blindé structuré l'utilisation des composants suivants:

25.16.8484 Embase pour Keystones

25.16.8579 Module pour Keystones, double

26.11.0337 ROLINE Keystone Cat.6a, RJ-45, UTP

21.99.1681 VALUE câble d'installation solide Cat. 6a UTP, 300m

26.99.0358/26.99.0359 Panneau de brassage 19" Keystone, vide, 24 ports, gris/noir

21.99.0875 VALUE Cordon UTP, Cat.6a, gris, 5,0m

Caractéristiques techniques

Constructeur VALUE

Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Cordon UTP
Couleur	rouge
Longueur	3 m
Type de protection	UTP
Qualité de transmission	Cat6A / Class EA
Nombre de fils	8
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Attribution	1:1
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	injecté
Couleur (douille)	rouge
Câble LSOH	non
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	Standard
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C
Poids	108.8 g
Hauteur du colis	20 mm
Largeur du colis	150 mm

Profondeur du colis	150 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	0.1 kg
-----------------	--------