

Artikelnummer: 26838

Kurzbeschreibung: Format Wertschutzschrank
WG 3, lichtgrau, Kl. 0

Langbeschreibung: FORMAT Wertschutzschrank
WG 3, graphitgrau, Kl.0: Der frei stehende
Wertschutzschrank "WG" ist nach EN 1143-1 Grad
0/N für vielfältigen Verwendungszweck geprüft und
serienmäßig mit einem Doppelbart-
Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (120 mm
lang) und einer erweiterten Schlosspanzerung
ausgestattet. Die höchst widerstandsfähige Türfront
und der Korpus sind ideal gegen Angriffe mit
mechanischen und thermischen

Einbruchwerkzeugen geschützt. Die Tür ist
mehrfach aus massivem, hochwertigem Stahl

gekantet und mit einer mehrwandigen Türkonstruktion ausgerüstet. Der Türöffnungswinkel
beträgt 180-Grad. Die sichere, dreiseitige Verriegelung ist durch massive Schließbolzen
und starre Hintergreifbolzen an der Bandseite garantiert. Der "WG" steht immer fest dank
der serienmäßigen Vorrichtung zur Bodenverankerung inkl. zugelassenem
Verankerungsmaterial. Versicherungseinstufung: VdS-Klasse-0/N nach EN 1143-1:
gewerblich bis 10.000 Euro, privat bis 40.000 Euro Farbe: lichtgrau (RAL 7035) oder
graphitgrau (RAL 7024) Schließbolzendurchmesser: 25 mm Türdicke: 135 mm Modell
WG3 Außenmaße: H800 x B490 x T430 mm Innenmaße: H696 x B418 x T295 mm
Türdurchgangsmaße: H696 x B380 mm 2 Fachböden Fassungsvermögen: 10 Ordner
Gewicht: 185 kg Volumen: 86 l Durch die aufgesetzten Beschläge erhöht sich die Außen-
tiefe um 62 mm. Lieferung erfolgt frachtfrei hinter die 1. verschließbare Tür (ohne
Stufen). Auf Wunsch liefern wir Ihr Schwergut an Ort und Stelle. Nach Auftragserteilung
erhalten Sie einen Transportfragebogen.



EAN/GTIN: 4011238008030