

fetra **rouleur de palettes** **GREY EDITION**

force 1200 kg, plateau longueur x largeur 1210 x 810 mm, hauteur de charge 282 mm, plateforme ouvert, plateforme avec 4 coins de gerbage comme aide de rehausse, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins



fetra
Transportgeräte



Numéro d'article: 215364

fetra Cadre roulant pour palettes GREY EDITION

rouleur de palettes

- force 1200 kg
- plateau longueur x largeur 1210 x 810 mm
- hauteur de charge 282 mm
- plateforme ouvert
- plateforme avec 4 coins de gerbage comme aide de rehausse
- structure en acier, avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage polyamide
- moyeu avec roulement à billes
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	Ø de roue	200 mm
type de rouleur	rouleur de palettes	disposition des roues	rectangulaire
charge	1200 kg	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
hauteur de charge	282 mm	hauteur	329 mm
longueur de plateau	1210 mm	longueur	1255 mm
largeur de plateau	810 mm	largeur	855 mm
plateforme	ouvert	matériau	acier
équipement plateau	4 coins de gerbage comme aide de rehausse	surface	finition peinture époxy
barre directrice	en accessoires (non compris)	couleur	gris anthracite // RAL7016
pneumatique	polyamide	norme	EN 1757-3 (frein)
roulement	roulement à billes	garantie	10 années
nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes	Poids	35 kg

Accessoires

215366		Poignée pour cadre roulant pour palettes, verrouillable, en tube d'acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7016 gris anthracite, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
215367		Cadre de rehausse pour cadre roulant pour palettes, force 1200 kg, plateau longueur x largeur 1210 x 810 mm, hauteur 370 mm