

BS-ROLLEN

roue

force 75 kg, bandage air avec profilé rainuré, diamètre x largeur 200 x 50 mm, longueur moyeu 60 mm, jante en plastique coloris rouge

Numéro d'article: 524934



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roue

roue

- force 75 kg
- bandage air avec profilé rainuré
- ménage le sol
- diamètre x largeur 200 x 50 mm
- longueur moyeu 60 mm
- jante en plastique coloris rouge
- jante sans pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roues	pare-fils	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	longueur de moyeu	60 mm
modèle	roue	largeur de roue	50 mm
charge	75 kg	propriété surface de roulement	ménage le sol
pneumatique	air	type de profilé	profilé rainuré
Ø de roue	200 mm	pression des pneumatiques max.	2,5 bar
matériau de jante	plastique	couleur de la jante	rouge
convient pour type de sol	lisse/inégal,	Poids	0,54 kg

	rugueux/inégal	
conducteur d'électricité	non	

Accessoires

998254		couverture pour roue, pour diamètre de roue 200 mm, avec profilé rainuré, en noir
998312		Tuyau pour roue, pour diamètre de roue 200 mm, valve coudé, en noir

Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés