

## bac à bec

### Futura

hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 196 mm, en polypropylène en jaune

lot 25 pièce

Numéro d'article: 977414



## Bac à bec Futura

### Ouverture de prise profonde facilitant l'accès


bac à bec

- hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 196 mm
- en polypropylène en jaune
- ouverture de prise profonde
- transport facile grâce à poignée encastrée avant et arrière
- résistant à la température de -40 °C à +60 °C
- Convient pour convoyeur à rouleaux





## Détails techniques

|                                  |                                   |                                  |                                    |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| type de récipient                | bac à bec                         | convient pour les convoyeurs à r | oui                                |
| norme européenne                 | non                               | gerbable                         | oui                                |
| hauteur                          | 125 mm                            | ouverture de prise               | Prof.                              |
| largeur                          | 145 mm                            | poignée                          | poignée encastrée avant et arrière |
| profondeur                       | 230 mm                            | convient pour aliments           | oui                                |
| Profondeur de la tablette        | 196 mm                            | plage de température             | -40 °C à +60 °C                    |
| matériau                         | polypropylène                     | couleur                          | jaune                              |
| recyclable                       | oui                               | taille                           | 4 - HxIxP 122x140x230/196 mm       |
| considération comme matière dang | différents tissus, nous consulter | Poids                            | 6,25 kg                            |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 989526 |  | Étiquette pour bac à bec, pour récipients hauteur x largeur 122 x 140 mm |
|--------|---|--|

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 209420 |  | rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 760 x 1000 x 430 mm, 104 bacs en polyéthylène, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair   |
| 524162 |  | établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair |
| 529930 |  | escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium   |
| 531075 |  | rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1020 x 200 mm, 72 bacs en polypropylène coloris rouge, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte   |