

Artikelnummer: 155092

Kurzbeschreibung: Werkbank TYP 8574-2, B
2000 x T 700 x H 840 mm

Langbeschreibung: Werkbank TYP 8574-2: 9
Schubladen 9 x 180 mm Arbeitsplatte: Buche-
Massiv, 40 mm, Oberfläche geschliffen und geölt
Gestell: Schweißkonstruktion (Tiefe 650 mm) mit
Gestellfüßen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2
mm) mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe
Auflagerahmen (4-seitig) unter der Arbeitsplatte
Griffleisten komplett integriert Schubladen:
Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, innen B 490 x T
560 mm Türen: Öffnungsweite 180-Grad,
selbstziehende Federscharniere
Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüsseln
Lackierung: umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau (RAL 7035) und
Enzianblau (RAL 5010) Flächenlast: max. 1.250 kg Lieferung: komplett montiert



EAN/GTIN: 4040376114143