


Broszura informacyjna

38 91 200

Szczypce dla mechaników

DIN ISO 5745



- Duża wytrzymałość końcówek szczypiec na zginanie
- Powierzchnie chwytające ząbkowane krzyżowo
- Półokrągłe, długie szczęki wygięte pod kątem 45°, odpowiednie do chwytania osłon świec zapłonowych oraz innych elementów okrągłych
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, hartowana olejowo

Ogólna

Nr art.	38 91 200
EAN	4003773017219
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	177 g
Wymiary	200 x 51 x 13 mm
Norma	DIN ISO 5745
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Grubość szczęki (złącze) (T1)	9,5 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Długość szczęki (L3)	73,0 mm
Szerokość główki (W3)	17,5 mm
Kąt główki	45 °

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

