

Termékinformációk

83 20 015

Sarok-csőfogó 45°

DIN 5234

- Svéd alak
- 45° lesarkított pofa
- Forgásiránnyal szemben elhelyezkedő fogazás
- Fogazás külön induktív úton edzett
- Kettős-T profilfogantyú
- Hozzáfogott állítóanya
- Piros porlakkozott, pofák polírozva
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett



Altalános

Cikkszám	83 20 015
EAN	4003773014225
Fogó	piros porfesték-bevonattal
Súly	1.408 g
Méret	430 x 59 x 24 mm
Szabvány	DIN 5234

Műszaki jellemzők

fesztáv	60 mm
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 2 3/8
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 60 mm
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	60 mm
Belső átmérő hüvelyk	Ø 1 1/2 Coll

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

