

Termékinformációk

88 01 180

KNIPEX Alligator®

Vízszivattyú fogó

DIN ISO 8976



- Jó hozzáférés a munkadarabhoz a karcsú kivitelű fej- és csukló rész következtében
- Nagyobb teljesítmény és kényelem az azonos hosszúságú hagyományos vízpumpafogókhoz képest: 9-fokozatú fogazott állítás a 30%-kal nagyobb megfogási tartomány érdekében
- önszorító csöveken és anyákon: nem csúszik le a munkadarabon, erőkimélő munkavégzés
- Különlegesen edzett fogazású fogófelületek, a fogak keménysége kb. 61 HRC: tartósan biztonságos megfogás nagy kopásállósággal
- Keresztül dugott csukló: nagy stabilitás a kettős vezetéssel
- Robusztus konstrukció, szennyeződéssel szemben érzéketlen, kültéri munkára különösen alkalmas
- Szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

Altalános



Cikkszám	88 01 180
EAN	4003773035480
Fogó	feketére foszfátózott
Fej	polírozva
Fogantyúk	csúszásgátló műanyaggal bevonva
Súly	180 g
Méret	180 x 38 x 12 mm
Szabvány	DIN ISO 8976

Műszaki jellemzők

beállító helyzet	9
Hüvely kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 1 1/2
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	36 mm
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 42 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk





Önműködő szorítás csöveknél és anyáknál: nincs megcsúszás a munkadarabon; a teljes működőtérő a munkadarabok forgatására használható; nem szükséges erősen összenyomni a fogószárat, így kisebb erőfelfejtés kell

