

Ladekast

hoogte x breedte x diepte 1000 x 805 x 695 mm, 9 lade(n), afsluitbaar met centrale vergrendeling, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw



Artikelnummer: 118322



Ladekast

ladekast

- hoogte x breedte x diepte 1000 x 805 x 695 mm
- 9 lade(n)
- laden hoogte 2x75 mm/6x100 mm/1x150 mm
- constructie van plaatstaal
- met greeplijst
- met etikettenlijst
- draagvermogen per lade 75 kg
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 100 %
- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met centrale vergrendeling
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw

meubeltype	kast	uittrekbare lade	100 %
type kast	ladekast	beletteringsveld	etikettenlijst
materiaal	plaatstaal	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	1000 mm	kleur voorkant	blauw // RAL 5012
breedte	805 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
diepte	695 mm	oppervlak front	m. poedercoating
kast uitrusting	lades	uittrekblokkering	uittrekblokkade
laden aantal	9 stuks	afsluitbaar	ja
laden aantal x hoogte	2x75 mm/6x100 mm/1x150 mm	sluitsysteem	centrale vergrendeling
fronthoogte 75 mm	2 stuks	scheidingswand	nee
fronthoogte 100 mm	6 stuks	greep	greeplijst
fronthoogte 150 mm	1 stuks	verrijdbaar	nee
draagvermogen lade	75 kg	gewicht	200 kg
uittrekrail lade	kogelgelagerd		

Gerelateerde Producten

118345



lade-indelingset, 360-delig