

Kärcher drievoudige sproeier 032

sproeiergrootte 32, sproeier handmatig omschakelbaar, hogedruk-puntstraal(0°)/hogedruk-vlakstraal met powersproeiercontour(25°)/lagedruk-vlakstraal(40°), max. druk 300 bar, aansluiting M18x1,5 mm, van RVS



KÄRCHER

Artikelnummer: 119602

drievoudige sproeier

- sproeiergrootte 32
- sproeier handmatig omschakelbaar
- hogedruk-puntstraal(0°)/hogedruk-vlakstraal met powersproeiercontour(25°)/lagedruk-vlakstraal(40°)
- max. druk 300 bar
- aansluiting M18x1,5 mm
- van RVS
- hoogte x lengte x breedte 64 x 197 x 64 mm

Technische details

reinigingstype	Accessoires	sproeiergrootte	32
type mondstuk	drievoudige sproeier	hoogte	64 mm
max. druk	300 bar	lengte	197 mm
straalsoort	hogedruk-puntstraal(0°)/hogedruk-vlakstraal met powersproeiercontour(25°)/lagedruk-vlakstraal(40°)	breedte	64 mm
sproeier omschakelbaar	handmatig	materiaal	RVS

aansluiting M18x1,5 mm

gewicht 0,279 kg