

## Rollcart tafelwagen

draagvermogen 400 kg, 3 niveaus met opvanglegborden, laadvlak lengte x breedte 895 x 495 mm, etage(s) van plaatstaal, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 158076



## Rollcart hoge tafelwagen met plaatstalen opvanglegbord

tafelwagen

- draagvermogen 400 kg
- 3 niveaus met opvanglegborden
- laadvlak lengte x breedte 895 x 495 mm
- hoogte x lengte x breedte 1175 x 1100 x 500 mm
- etage(s) van plaatstaal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- constructie van staal (gelast)
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- behuizing van staal

### Technische details

transporttoestel	transportwagen	euronorm	nee
type wagen	etagewagen	elektrisch geleidend	nee
draagvermogen	400 kg	uitrichting duwbeugel	horizontaal

lengte laadvlak	895 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
breedte laadvlak	495 mm	banden	TPE
etages aantal	3 stuks	materiaal behuizing	staal
etagetype	opvanglegborden	diameter wiel	200 mm
materiaal etage(s)	plaatstaal	wiellager	groefkogellager
randhoogte	30 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
hoogte	1175 mm	oppervlak	m. poedercoating
lengte	1100 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
breedte	500 mm		1 stuks
materiaal	staal	gewicht	47 kg
materiaal verwerking	gelast		