

Moravia miroir routier DURABEL

hauteur x largeur 800 x 1000 mm,
visibilité maximale 15 m, miroir en
acier inoxydable, cadre en acier
inoxydable coloris rouge/blanc,
réfléchissant

Numéro d'article: 193673



MORAVIA
kompetent und fair



Moravia Miroir en acier inoxydable DURABEL





miroir routier

- convient pour intérieur et extérieur
- hauteur x largeur 800 x 1000 mm
- visibilité maximale 15 m
- miroir en acier inoxydable
- cadre en acier inoxydable coloris rouge/blanc, réfléchissant
- montage de montant
- avec support
- convexité sphérique





Détails techniques

| | | | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| sécurisation de la circulation | équipement de sécurité | hauteur | 800 mm |
| équipement de sécurité | miroir | largeur | 1000 mm |
| type de miroir | miroir routier | distance max. | 15 m |
| lieu d'utilisation | intérieur et extérieur | convexité | sphérique |
| matériau de miroir | acier inoxydable | équipement miroir | support |
| matériau de cadre | acier inoxydable | type de fixation | montage de montant |
| type de surface | réfléchissant | Poids | 22 kg |
| couleur de cadre | rouge/blanc | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 193899 |  | barre de tube pour miroir routier, hauteur x diamètre 3000 x 76 mm, en acier, galvanisé à chaud |
| 193902 |  | barre de tube pour miroir routier, hauteur x diamètre 3500 x 76 mm, en acier, galvanisé à chaud |
| 193913 |  | barre de tube pour miroir routier, hauteur x diamètre 4000 x 76 mm, en acier, galvanisé à chaud |
| 720826 |  | console murale pour miroir routier, hauteur x diamètre 400 x 76 mm, en acier, galvanisé à chaud |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 142092 |  | limiteur de hauteur, longueur x diamètre 950 x 100 mm, en plastique coloris rouge/blanc, réfléchissant |
| 148972 |  | ralentisseur de circulation automobile, hauteur x diamètre 70 x 500 mm, en plastique recyclé en jaune |
| 199614 |  | pont de chargement, longueur x largeur 750 x 1250 mm, force 600 kg, butée de sécurité pour protection antidérapante, en aluminium |
| 523822 |  | kit appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm |