

Lacont conteneur adapté au stockage de produits dangereux

pour 12 x GRV/IBC maximum,
entreposage vertical, hauteur x
largeur x profondeur 3660 x 7060 x
1530 mm, avec porte coulissante, 1
niveaux avec caillebotis de sol, en
acier galvanisé avec laquage coloris
RAL 5015 bleu ciel

Numéro d'article: 200388



Lacont Conteneur adapté au stockage de produits dangereux

pour GRV/IBC

conteneur adapté au stockage de produits dangereux

- pour 12 x GRV/IBC maximum, entreposage vertical
- pour stockage en plein air
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- construction du conteneur agréée par les autorités
- avec ventilation naturelle
- hauteur x largeur x profondeur 3660 x 7060 x 1530 mm
- équipé de protection anti-glissement, tôles de guidage de liquides devant la paroi arrière, œillets de grue pour le transport à vide
- avec porte coulissante
- 1 niveaux avec caillebotis de sol
- cadre soudé
- en acier galvanisé avec laquage coloris RAL 5015 bleu ciel
- Embases galvanisées à chaud préparées pour le chevillage au sol



- Produit livré livré monté

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	nombre de tablettes de rétention	2 pièce
type de stockage de produits dan	rayonnage	volume de rétention de la tablet	1000 l
type de rayonnage	conteneur adapté au stockage de produits dangereux	équipement rayonnage	protection anti-glissement, tôles de guidage de liquides, œillets de grue
champ de rayonnage	rayonnage départ	type de porte	porte coulissante
lieu de stockage	en plein air	verrouillable	oui
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	matériau	acier
construction (autorisation)	construction du conteneur agréée par les autorités	matériau de finition	soudé
type de fixation	chevillage au sol à l'aide des embases	surface	galvanisé // laqué
hauteur	3660 mm	couleur	bleu// RAL 5015
largeur	7060 mm	surface de montant	galvanisé // laqué
profondeur	1530 mm	surface de traverses	galvanisé // laqué
capacité	12 x GRV/IBC	couleur du montant	bleu// RAL 5015
capacité IBC/KTC (max.)	12 pièce	couleur traverse	bleu// RAL 5015
entreposage	vertical	exécution couleur	bleu// RAL 5015
ventilation et purge armoire	naturel	livraison	livré monté
utilisation	unilatéral	Déchargement par grue/gerbeur ob	oui
niveaux de stockage	2 pièce	conseil d'utilisation ordonnance	En cas de stockage actif de produits inflammables, une ventilation technique forcée est obligatoire
nombre de tablettes/niveaux	1 pièce	Poids	2900 kg
type de soubassement	caillebotis de sol		

Cela s'adapte aussi ...

148638		palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite
510903		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm