

rolcontainer

draagvermogen 500 kg, hoogte x lengte x breedte 1860 x 680 x 500 mm, nuttige hoogte 1665 mm, opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas), constructie van staal galvanisch blauw verzinkt, platform van draadgaas, Met TPE-banden op polypropyleen-velg



Artikelnummer: 219861

Rolcontainer

rolcontainer




- draagvermogen 500 kg
- hoogte x lengte x breedte 1860 x 680 x 500 mm
- nuttige hoogte 1665 mm
- opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas)
- Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken
- constructie van staal galvanisch blauw verzinkt
- platform van draadgaas
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 100 mm
- Met TPE-banden op polypropyleen-velg
- wielnaaf met kogellager
- 2 zwenkwielen met rem

Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal onderstel	staal
type wagen	rolcontainer	oppervlak onderstel	galvanisch verzinkt
constructies	3 wanden (draadgaas)	wiel-Ø	100 mm

draagvermogen	500 kg	banden	TPE
hoogte	1860 mm	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
lengte	680 mm	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
breedte	500 mm	materiaal velg	polypropyleen
nuttige hoogte	1665 mm	wiellager	kogellager
platform	doorbroken	euronorm	ja
materiaal platform	draadgaas	plafond	nee
oppervlak platform	galvanisch verzinkt	gewicht	34,9 kg

Gerelateerde Producten

219863		draadgaasbodem, Voor bak breedte x diepte 460 x 640 mm, draagvermogen 150 kg, het legbord wordt ingehangen, van draadgaas, galvanisch blauw verzinkt
219864		draadgaasbodem, Voor bak breedte x diepte 460 x 640 mm, draagvermogen 150 kg, het legbord wordt ingehangen, Met 100 mm hoog frame, van draadgaas, galvanisch blauw verzinkt
220182		kaartenhoes voor rolcontainer, hoogte x breedte 270 x 160 mm, voor rolcontainer, van polypropyleen/kunststof in lijkt op RAL5010 gentiaanblauw