

## RAU

### werkbank

#### Serie 7000

hoogte x breedte x diepte 790 - 1140 x 1500 x 700 mm, tafelblad van massief beukenhout, met laklijfolie, draagvermogen 750 kg, uitvoering frame 4-voetonderstel met 2 voetparen, uitrusting: 2 laden, 1 legbord, afsluitbaar met stiftcilinderslot, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw



# RAU.



Artikelnummer: 230401



#### werkbank




- hoogte x breedte x diepte 790 - 1140 x 1500 x 700 mm
- tafelblad van massief beukenhout, met laklijfolie
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 750 kg
- hoogteverstelling via C-profielstaal met gatenraster
- uitvoering frame 4-voetonderstel met 2 voetparen
- uitrusting: 2 laden, 1 legbord
- laden hoogte 2x150 mm
- laden nuttige afmetingen breedte x diepte 490 x 560 mm, nuttige hoogte = fronthoogte - 15 mm
- draagvermogen per lade 50 kg

- laden op wielen, uittrekbaar legbord 90 %
- met doorlopende greeplijst ErgoScript® met aluminiumkleurige overlay en transparante afdekking
- met schrijfvlak
- afsluitbaar met stiftcilinderslot
- constructie van staal, geschroefd
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie

## Technische details


|                                   |                                 |                      |                          |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|
| meubeltype                        | tafel                           | uittrekbare lade     | 90 %                     |
| type tafel                        | werkbank                        | uittrekrail lade     | op wielen                |
| uitvoering frame                  | 4-voetonderstel met 2 voetparen | afsluitbaar          | ja                       |
| hoogte                            | 790-1140 mm                     | greep                | doorlopende greeplijst   |
| breedte                           | 1500 mm                         | beletteringsveld     | ja                       |
| diepte                            | 700 mm                          | materiaal plaat      | massief beukenhout       |
| dikte plaat                       | 40 mm                           | oppervlak plaat      | met laklijfolie          |
| diepte plaat                      | 700 mm                          | kleur plaat          | beuken                   |
| draagvermogen                     | 750 kg                          | materiaal onderstel  | staal                    |
| in hoogte verstelbaar             | ja                              | oppervlak onderstel  | m. poedercoating         |
| hoogteverstelling door            | C-profielstaal met gatenraster  | kleur onderstel      | lichtgrijs // RAL7035    |
| werkbank uitrusting               | 2 laden, 1 legbord              | oppervlak front      | m. poedercoating         |
| laden aantal                      | 2 stuks                         | kleur voorkant       | gentiaanblauw // RAL5010 |
| laden aantal x hoogte             | 2x150 mm                        | materiaal verwerking | geschroefd               |
| fronthoogte 150 mm                | 2 stuks                         | sluitsysteem         | stiftcilinderslot        |
| nuttige breedte lade              | 490 mm                          | verrijdbaar          | nee                      |
| nuttige diepte lade               | 560 mm                          | levering             | voorgemonteerd           |
| nuttige hoogte lade (gedetaillee) | fronthoogte - 15 mm             | garantie             | 5 jaar                   |
| draagvermogen lade                | 50 kg                           | gewicht              | 85 kg                    |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 230963 |  | opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in blauw, uitrusting: 1 paar steunen, 2 geperforeerde platen, 1 kantelbare metalen plank, 1 rail voor zichtbakken   |
| 230968 |  | opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 1500 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 1 geperforeerde plaat, 1 legbord, 1 rail voor zichtbak  |
| 230976 |  | opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 1500 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 2 geperforeerde platen, 1 kantelbare metalen plank, 1 rail voor zichtbakken, 1 flatscreenhouder |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 230983 |  | opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 1500 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 1 geperforeerde plaat, 1 legbord, 1 rail voor zichtbak, 1 flatscreenhouder, 1 kartonmagazijn  |
| 230991 |  | opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1380 x 1500 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 1 geperforeerde plaat, 1 legbord, 1 rail voor zichtbakken, 1 paar zijsteunen, 2 looprails, 1 loopwagen met karabijnhaak, 1 lamp   |
| 230996 |  | opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 1500 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 4 systeemsteunen, 2 geperforeerde platen, 1 legbord, 2 rails voor zichtbakken, 2 kantelbare metalen planken, 1 flatscreenhouder   |
| 231000 |  | opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1380 x 1500 x 1500 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 4 systeemsteunen, 3 geperforeerde platen, 1 legbord, 1 rail voor zichtbakken, 1 kantelbare metalen plank, 1 kartonmagazijn, 1 flatscreenhouder, 1 paar zijsteunen, 2 looprails, 1 loopwagen met karabijnhaak, 1 lamp |

### Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 149865 |    | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 60 x 100 x 100 mm, van polypropyleen in rood  |
| 184411 |   | antivermoeidheidsmat, metergoed, hoogte x breedte 12 x 600 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met hamerslagoppervlak in zwart, bestendig tegen slijtage |
| 195726 |  | parallelbankschroef, bekbreedte 140 mm, spanwijdte 180 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw  |
| 225020 |  | Magazijnkast, hoogte x breedte x diepte 525 x 300 x 135 mm, 10 lade(n), laden in doorschijnend wit   |
| 508821 |  | stasleuning, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart                |