


antivermoeidheidsmat

Alkmaar

mat, hoogte x lengte x breedte 12,7 x 1500 x 910 mm, van vinyl (geschuimd) met noppenoppervlak van Dyna Shield™ in grijs, antislip

Artikelnummer: 235500



antivermoeidheidsmat

- geschikt voor droge, industriële ruimtes, zoals hallen waar orders worden verzameld / voor gemiddeld gebruik
- mat
- hoogte x lengte x breedte 12,7 x 1500 x 910 mm
- van vinyl (geschuimd) met noppenoppervlak van Dyna Shield™ in grijs
- afgeschuinde randen verminderen het struikelgevaar
- antislip
- temperatuurbestendig -10 °C tot +70 °C
- met antislip-eigenschappen R10 conform DIN 51130 en BGR 181 getest

Technische details

uitrusting werkplaats vloerbedekking

lengte 1500 mm

vloerbedekking	antivermoeidheidsmat	breedte	910 mm
confectionering	mat	vloerbedekking uitrusting	afgeschuinde randen
geschikt voor (branches)	droge, industriële ruimtes	vloerbedekking functie	antislip
geschikt voor (gebruik)	gemiddeld gebruik	elektrisch geleidend	nee
plaats van toepassing	binnen	moeilijk ontvlambaar	nee
materiaal loopvlak	vinyl	temperatuurbestendigheid	-10 °C tot +70 °C
materiaal verwerking	geschuimd	berijdbaar	nee
oppervlak vloerbedekking	genopt	norm	DIN 51130 // BGR 181
kleur	grijs	gewicht	6 kg
hoogte	12,7 mm		

Gerelateerde Producten

235625



ESD mattenreiniger, spuitfles met 1 l inhoud, voor statische tafelleggers en vloermatten, verwijdert vuil en resten door olie of vingerafdrukken

Dit past ook bij ...

213069



tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 30 m x 75 mm

221861



tafelwagen, draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

227867



werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw

227891



veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht