

Cascoo

Roulette pivotante avec frein total



force 70 kg, avec bandage TPE, diamètre 50 mm, moyeu avec Palier de pivotement, frein total, jante en polypropylène, fixation avec panneau



Numéro d'article: 243144

Roulette pivotante avec frein total

- force 70 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 50 mm
- moyeu avec Palier de pivotement
- frein total
- jante en polypropylène
- boîtier en acier galvanisée et passivée bleue
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 61,5/56x51,5/46,5 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	roulement	Palier de pivotement
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	élément de fixation	panneau
modèle	Roulette pivotante	matériau de boîtier	acier
charge	70 kg	frein	frein total
pneumatique	TPE	distance trou de vis	61,5/56x51,5/46,5 mm
Diamètre de roue	50 mm	surface de boîtier	galvanisée et passivée

			bleue
matériau de jante	polypropylène	Poids	0,356 kg