

Cascoo roulette pivotante

force 220 kg, avec bandage élastique, moyeu avec Palier de pivotement, diamètre 125 mm, longueur moyeu 50 mm, jante en polyamide, fixation avec panneau

Numéro d'article: 243390



roulette pivotante

- force 220 kg
- avec bandage élastique
- moyeu avec Palier de pivotement
- diamètre 125 mm
- longueur moyeu 50 mm
- jante en polyamide
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 80/77x60 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette pivotante	frein	sans
charge	220 kg	pare-fils	non
pneumatique	élastique	longueur de moyeu	50 mm

Ø de roue	125 mm	distance trou de vis	80/77x60 mm
matériau de jante	polyamide	surface de boîtier	galvanisé
roulement	Palier de pivotement	Poids	0,93 kg