

## Bauer

### bennes basculantes pour copeaux

hauteur x longueur x largeur 540 x 960 x 925 mm, capacité 0,225 m<sup>3</sup>, force 750 kg, soubassement fourreaux pour fourche, Structure robuste en tôle d'acier avec laquage coloris RAL7005 gris souris



Numéro d'article: 254595



bennes basculantes pour copeaux

- modèle bas
- hauteur x longueur x largeur 540 x 960 x 925 mm
- capacité 0,225 m<sup>3</sup>
- force 750 kg
- poids 80 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 80 x 200 mm
- écartement fourreaux de fourche 170 mm
- Fonction de basculement manuellement par déverrouillage du câble de traction
- basculement via un mécanisme de déroulement et grâce à un centre de gravité de la charge avantageux
- avec protection antibasculement
- étanche à l'huile et à l'eau
- robinet de vidange avec tamis
- parois plein
- Grande stabilité grâce à des bords renforcés sur tout le pourtour et à

un châssis stable

- soubassement fourreaux pour fourche
- Structure robuste en tôle d'acier avec laquage coloris RAL7005 gris souris

## Détails techniques

|                                  |   |                                   |                        |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|
| type de récipient                | bennes basculantes  | sécurité antibasculement          | oui                    |
| capacité                         | 0,225 m³  | vidage au niveau du sol           | non                    |
| hauteur                          | 540 mm  | possibilité de passage au-dessous | oui                    |
| longueur                         | 960 mm  | soubassement                      | fourreaux pour fourche |
| largeur                          | 925 mm  | hauteur des fourreaux de fourche  | 80 mm                  |
| charge                           | 750 kg  | largeur des fourreaux de fourche  | 200 mm                 |
| modèle                           | modèle bas  | écartement fourreaux de fourche   | 170 mm                 |
| matériau                         | tôle d'acier  | robinet de vidange                | oui                    |
| matériau de finition             | soudé   | surface                           | laqué                  |
| propriété matériau               | étanche à l'huile et à l'eau  | couleur                           | gris souris // RAL7005 |
| structure de cloison             | plein   | exécution couleur                 | gris souris // RAL7005 |
| stabilité / renfort / entretoise | bords renforcés sur tout le pourtour  | couvercle                         | non                    |
| fonction de basculement          | manuel  | Poids                             | 80 kg                  |
| exécution basculement            | basculement via un mécanisme de déroulement et grâce à un centre de gravité de la charge avantageux |                                   |                        |