

Hupfer RVS duwbeugelwagen

draagvermogen 120 kg, laadvlak
lengte x breedte 820 x 545 mm,
platform van RVS, 4 zwenkwielen, 2
zwenkwielen met rem, wielen met
massief rubber-banden

Artikelnummer: 269731



HUPFER
we make work flow



Hupfer Roestvrij stalen duwbeugelwagen

Draagvermogen 120 kg

RVS duwbeugelwagen





- draagvermogen 120 kg
- laadvlak lengte x breedte 820 x 545 mm
- hoogte x lengte x breedte 1020 x 983 x 605 mm
- constructie van RVS
- platform van RVS
- 4 zwenkwielen, 2 zwenkwielen met rem
- wielen met massief rubber-banden

Technische details

transporttoestel	transportwagen	schuifbeugel	1 stuks
type wagen	platformwagen	in-/uitklapbaar	nee
type platformwagen	duwbeugelwagen	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
draagvermogen	120 kg	banden	massief rubber
lengte laadvlak	820 mm	wiellager	glijlager

breedte laadvlak	545 mm	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
materiaal platform	RVS	wielstand	rechthoekig
legborden / niveaus uitrusting	stoothoeken	hoogte	1020 mm
constructies	geen	lengte	983 mm
nestbaar	nee	breedte	605 mm
materiaal	RVS	gewicht	20 kg

Dit past ook bij ...

215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm