


PAVOY ladekast Basis

hoogte x breedte x diepte 900 x 1000 x 500 mm, 12 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 401406



PAVOY Ladekast Basis

met enkelvoudig uittrekelement

ladekast

- hoogte x breedte x diepte 900 x 1000 x 500 mm
- constructie van plaatstaal
- met greeplijst
- 12 lade(n)
- draagvermogen per lade 30 kg
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 85 %
- met uittrekstop
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- GS- en TÜV-getest

- 10 jaar garantie



Technische details

meubeltype	kast	uittrekbare lade	85 %
type kast	ladekast	oppervlak romp	m. poedercoating
materiaal	plaatstaal	oppervlak front	m. poedercoating
materiaal verwerking	gelast	uittrekblokkering	ja
hoogte	900 mm	afsluitbaar	ja
breedte	1000 mm	sluitsysteem	cilinderslot
diepte	500 mm	scheidingswand	nee
kast uitrusting	lades	greep	greeplijst
laden aantal	12 stuks	verrijdbaar	nee
fronthoogte 100 mm	8 stuks	certificering	GS // TÜV
fronthoogte 200 mm	4 stuks	garantie	10 jaar
draagvermogen lade	30 kg	gewicht	85 kg
uittrekrail lade	kogelgelagerd		

Gerelateerde Producten

527857		etiketlijst voor ladekast, Voor opsteken
700009		sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 2 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte 100 mm, type 2
700010		sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 2 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 200 mm, hoogte 200 mm, type 2
700011		sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 4 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte 100 mm, type 2
700012		sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 4 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 200 mm, hoogte 200 mm, type 2
700014		sleufscheidingswandset, 2 x sleufwand + 6 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte 100 mm, type 2
700015		sleufscheidingswandset, 2 x sleufwand + 6 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 200 mm, hoogte 200 mm, type 2

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs

520197



gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw