

Gmöhling bacs de transport en aluminium

hauteur x longueur x largeur 288 x
723 x 456 mm, capacité 82 l, en
aluminium naturel, parois ajourés

Numéro d'article: 471652



GMÖHLING



Gmöhling Bac de transport en aluminium

bacs de transport en aluminium




- hauteur x longueur x largeur 288 x 723 x 456 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 270 x 703 x 436 mm
- capacité 82 l
- en aluminium naturel
- parois ajourés
- poignées
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux

Détails techniques





type de récipient	bacs de manutention	structure de cloison	ajourés
norme européenne	non	domaine d'utilisation	logistique au sein de l'entreprise
capacité	82 l	convient pour aliments	oui
matériau	aluminium	convient pour les convoyeurs à r	oui
hauteur	288 mm	considération comme matière dang	non

hauteur intérieure	270 mm	dispositif de support	poignées
longueur	723 mm	emboîtable	non
longueur intérieure	703 mm	couleur	aluminium naturel
largeur	456 mm	possibilité de passage au-dessous	non
largeur intérieure	436 mm	modèle	avec patins
couvercle	en accessoires (non compris)	Poids	4 kg
gerbable	oui		

Accessoires

493123		plateau roulant, pour bacs de transport en aluminium, plateau longueur x largeur 723 x 456 mm, hauteur de charge 150 mm, structure en aluminium, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
493178		plateau roulant, pour bacs de transport en aluminium, plateau longueur x largeur 723 x 456 mm, hauteur de charge 440 mm, structure en aluminium, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
510969		Poignée, pour plateau roulant, en aluminium anodisé

Cela s'adapte aussi ...

105205		siège d'atelier pivotant, assise hauteur x largeur x profondeur 420 - 550 x 440 x 380 mm, piètement en plastique en noir, avec rouleau de moquette, autobloquantes
146607		chariot de bureau, force 200 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 850 x 500 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, roues avec bandage TPE
524171		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion