


combinatieloopkat

trekbelasting 1000 kg, rolkat,
standaardheffing lengte 3 m

Artikelnummer: 508976



Combinatieloopkat

Draagvermogen 1000 kg

combinatieloopkat

- trekbelasting 1000 kg
- rolkat
- standaardheffing lengte 3 m
- flensbreedte 64 - 203 mm
- aantal kettingbundels 1
- grootte kettingelementen 6 x 18 mm
- bouwhoogte 451 mm
- breedte x diepte 292 x 303 mm
- min. 1 m draaicirkel
- hefinspanning op hef-handketting 28 daN
- handketting-bedieningslengte 2,5 m
- geschikt voor Europa door overlastbeveiliging in de kettinglier

Technische details

hijswerktuig hijswerktuig





diepte 303 mm

hijswerktuigtype	combinatieloopkat	lengte bedieningsketting	2,5 m
loopkat uitvoering	rolkat	min. draaicirkel	1 m
trekbelasting	1000 kg	hefkracht	28 daN
standaardheffing	3 m	maat a	331 mm
bediening heffing	handmatig	maat b	288 mm
flensbreedte	64-203 mm	maat c	420 mm
aantal bundels	1 stuks	maat f	3 mm
kettingelement	6 x 18 mm	maat s	37 mm
materiaal	staal	maat z	10,5 mm
bouwhoogte	451 mm	gewicht	24 kg
breedte	292 mm		

Gerelateerde Producten

508983	·	extra hefhoogte voor rolkat, voor extra hefhoogte met 1000 kg draagvermogen, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
509002	·	Grotere flensbreedte voor combinatieloopkat, draagvermogen 1000 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

142256		platengrijper, draagvermogen 5000 kg, greepzone 0 - 50 mm
210861		mobile schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1010 x 520 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
526536		kraanweegschaal, weegbereik van 0 tot 10000 kg, afleesbaarheid in 1000 g stappen, behuizing van metaal / haak van staal, levering inclusief afstandsbediening
999337		aluminium portaalkraan, draagvermogen 1000 kg, zijdelen in-/uitklapbaar