

## Hanselifter mobiele schaarheftafel

draagvermogen 350 kg, platform  
lengte x breedte 910 x 500 mm,  
dubbele schaar van staal met slag-  
en krasvaste poedercoating in zwart

Artikelnummer: 520986



## Hanselifter Schaarheftafel

### Draagvermogen 350 kg

mobiele schaarheftafel




- draagvermogen 350 kg
- platform lengte x breedte 910 x 500 mm
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw
- hefuitvoering handmatig met pedaal
- dubbele schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
- torsiestijve staalconstructie
- met duwbeugel
- 2 zwenk- en 2 bokwielen met polyurethaan-banden
- lengte x breedte 1130 x 500 mm
- gewicht 105 kg

## Technische details

hijswerktuig	hefwagen	materiaal	staal
heftafeltype	mobiele schaarheftafel	materiaal platform	staal
draagvermogen	350 kg	onderbouw	2 zwenk- en 2 bokwielen

lengte platform	910 mm	materiaal rollen	polyurethaan
breedte platform	500 mm	wiel-ø	127 mm
hefhoogte (min.)	348 mm	lengte	1130 mm
hefhoogte (max.)	1300 mm	breedte	500 mm
	970 mm	wiegfunctie	nee
hefbewegingen aantal tot max. ho	45 stuks	oppervlak platform	m. poedercoating
scharen uitvoering	dubbele schaar	kleur platform	blauw // RAL 5012
bediening heffing	handmatig met pedaal	oppervlak schaar	m. poedercoating
bediening wielonderstel	handmatig	kleur schaar	zwart
greep	duwbeugel	gewicht	105 kg

## Dit past ook bij ...

147738		PE-pallettopzetbak, voor kleinemballage, opvangvolume 20 l, hoogte x breedte x diepte 170 x 600 x 400 mm
521526		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 50-kern, afroller van metaal in rood
526741		magazijnstelling - complete stelling (basisveld en 2 aanbouwvelden), hoogte x breedte x diepte 2000 x 3068 x 436 mm, vaklast 150 kg, 3 stellingvelden met elk 4 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag