

Kappes verticale kast RasterPlan®

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm, openslaande deur met perforaties, 2 verticale uitschuiving, 3 niveaus met Stalen bodem, 2 lade(n), romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 522545

RasterPlan

KAPPES



Kappes Verticale kast RasterPlan®

verticale kast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm
- constructie van plaatstaal
- openslaande deur met perforaties
- met draaigreep
- 2 verticale uitschuiving
- uittrekbare legborden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
- draagvermogen per uittrekbaar legbord 100 kg
- 3 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 80 kg
- Per 25 mm verstelbaar
- 2 lade(n)
- draagvermogen per lade 110 kg
- laden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
- met uittrekstop


- afsluitbaar met cilinderslot
- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag in RAL7035 lichtgrijs





Technische details

meubeltype	kast	sluitsysteem	cilinderslot
type kast	systeemkast	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
type deur	openslaande deur met perforaties	onderbouw	sokkel
hoogte	1950 mm	materiaal	plaatstaal
breedte	1000 mm	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
diepte	600 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
kast uitrusting	legborden, lades, verticale uitschuif	oppervlak legbord	verzinkt
legborden / schappen aantal	3 stuks	scheidingswand	nee
legbord-/niveautype	Stalen bodem	uittrekrails	telescooprail
draagvermogen legbord	80 kg	uittrekrail lade	telescooprail
laden aantal	2 stuks	uittrekbaar	100 %
draagvermogen lade	110 kg	uittrekbare lade	100 %
fronthoogte 100 mm	2 stuks	uittrekblokkering	ja
verticale uittrekelementen aantal	2 stuks	afsluitbaar	ja
draagvermogen uitgetrokken	100 kg	greep	draaigreep
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	verrijdbaar	nee
kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010	uitvoering	type 3
oppervlak romp	m. poedercoating	gewicht	180 kg
oppervlak front	m. poedercoating		

Gerelateerde Producten

522553	·	Stalen bodem voor verticale kast, breedte x diepte 500 x 600 mm, draagvermogen 80 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
522554		uittrekbaar legbord voor verticale kast, breedte x diepte 500 x 600 mm, voor een vaklast van 80 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
522555	·	lade voor systeemkast, hoogte 100 mm, in RAL7035 lichtgrijs
522556	·	lade voor systeemkast, hoogte 100 mm, in RAL5010 gentiaanblauw
522557	·	lade voor systeemkast, hoogte 125 mm, in RAL7035 lichtgrijs
522558	·	lade voor systeemkast, hoogte 125 mm, in RAL5010 gentiaanblauw
522559	·	lade voor systeemkast, hoogte 175 mm, in RAL7035 lichtgrijs
522560	·	lade voor systeemkast, hoogte 175 mm, in RAL5010 gentiaanblauw
522564	·	uittrekstop voor lade, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

522565		vloerverankering voor zwaarlastkast
--------	---	-------------------------------------

Dit past ook bij ...		
147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, Van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
974176		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood