

REMA Transportfahrwerke TRV



Dieses Fahrwerk ist ideal zum geraden Bewegen von Lasten bis max. 6.000 kg.

Merkmale

- Die Nylonrollen laufen an Kugellagern.
- Die Nylonrollen hinterlassen keine Spuren auf dem Boden.
- Plattformen mit Anti-Rutsch-Gummi.
- Einfaches Bewegen oder Positionieren mit dem Handgriff.

Norm:

- EN12100

Typ	Tragfähigkeit (kg)	Zahl der Achsen	Plattformmaße L x B x H (mm)	Zahl der Rollen	Rollen Ø x Breite (mm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
TRV-10	1000	2	330 x 220 x 118	4	100 x 35	7	4250021
TRV-20	2000	2	330 x 220 x 118	8	100 x 35	8	4250023
TRV-25	2500	2	210 x 110 x 105	2	85 x 90	4	4250025
TRV-30	3000	2	330 x 220 x 100	4	85 x 90	10	4250027
TRV-60	6000	3	260 x 200 x 105	6	85 x 90	12	4250029

REMA Lenkfahrwerk TRZ



Das REMA Lenkfahrwerk TRZ zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Manövrierfähigkeit aus.

Merkmale

- TRZ-102 mit zwei lenkfähigen Rollen, sowie zwei starren Rollen.
- TRZ-104 mit vier lenkbaren Rollen.
- Robuste Nylon-Rollen.

Norm:

- EN12100

Typ	Tragfähigkeit (kg)	Zahl der Rollen	Plattformmaße L x B x H (mm)	Rollen Ø x Breite (mm)	Material	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
TRZ-102	1000	4	430 x 340 x 120	75 x 46 / 100 x 35	Nylon	13	4250031
TRZ-104	1000	4	430 x 340 x 120	75 x 46	Nylon	14	4250033

REMA Transportfahrwerk TKV/TBV für Möbel und Weiße Ware



Mit den REMA Transportfahrzeugen lassen sich Schränke und Büromöbel, Waschmaschinen und Kühlschränke mit und ohne Füße bis 600 kg Gewicht bewegen.

Merkmale

- Lieferumfang sind 4 Transportfahrwerke.
- Wendig durch die 3 gelagerten Schwenkräder, 360 Grad drehbar.
- Jeder Rollwagen ist mit Gummi verkleidet, um das Transportgut zu schützen.
- Typ KV für Lasten ohne Füße (Schränke, Kisten usw).
- Typ BV für Lasten mit Füßen (Tische, Büromöbel usw).

Norm:

- EN12100

Typ	Tragfähigkeit (kg)	Zahl der Rollen	Abmessungen (mm)	Material	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
TKV-100K	400	3	305 x 165 x 65	Nylon	5.6	4250051
TBV-100B	400	3	195 x 165 x 85	Nylon	4.8	4250053
TKV-150K	600	3	366 x 204 x 85	Nylon	8.0	4250055