



Typ GU, Unterbauschrank mit Feuerwiderstandsklasse F 30 oder F 90



In jeder Stellung arretierbare Auszugswannen erlauben das einfache Einstellen von Behältern.

■ **Feuerbeständiger Unterbauschrank zur vorschriftsmäßigen Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510 (Anlage 3)**

■ **einsatznahe und sichere Lagerung von gefährlichen Flüssigkeiten**

■ **bequemer Einbau unter einem Laborabzug oder unter Werkbänken möglich**

- geprüft gemäß dem Gerätesicherheitsgesetz (GS-Zeichen) und durch eine unabhängige Materialprüfanstalt
- abschließbar mit Zylinderschloss, Schließzustandsanzeige (rot/grün)
- ausgerüstet mit Abluftanschluss auf (NW 50) auf der Rückseite
- pulverbeschichteter Außenkorpus in RAL 7035 (lichtgrau), Feinstahlblech
- Wanne flüssigkeitsdicht geschweißt gemäß Stawa-R
- auf Langlebigkeit getestet: 50.000 verschleißfreie Öffnungen und Schließungen

i Wahlweise in 500 oder 570 mm Bautiefe lieferbar



Typ	GU 50.T	GU 50	GU 90.T	GU 90	GU 110.T	GU 110
Ausstattung	1 Auszugswanne	1 Auszugswanne				
Maße außen B x T x H [mm]	593 x 502 x 600	593 x 574 x 600	893 x 502 x 600	893 x 574 x 600	1102 x 502 x 600	1102 x 574 x 600
Maße innen B x T x H [mm]	470 x 382 x 502	470 x 452 x 502	771 x 382 x 502	771 x 452 x 502	979 x 382 x 502	979 x 452 x 502
Traglast Auszugswanne [kg]	25	25	50	50	50	50
Gewicht [kg]	129	162	173	207	201	221
Bestellnummer 90 Minuten	178-043-63	122-888-63	178-044-63	122-890-63	178-045-63	116-993-63
Bestellnummer F 30	-	-	-	-	-	141-916-63
ZUBEHÖR						
Bestellnummer zweite Auszugebene	178-190-63	122-891-63	178-191-63	122-893-63	178-192-63	122-894-63
Bestellnummer Unterbausockel mit Rollen, Höhe 30 mm	133-465-63	133-465-63	133-466-63	133-466-63	133-467-63	133-467-63



Bestell-Nr. 141-919-63

Gefahrstoffschränk Typ GU 140



Bestell-Nr. 141-918-63

Gefahrstoffschränk Typ GU-112 mit Bodenwanne und Lochblechabdeckung, wahlweise als Typ 30 oder Typ 90-Schränk lieferbar. (Unterbausockel und Türfeststellanlage optional)

Umluftfilter

Der Umluftfilter ist in der Lage Lösemitteldämpfe (Kohlenwasserstoffe) permanent bis zur Filtersättigung zu mehr als 99,999% zurück zu halten.



Der Umluftfilter ist auf die Druckverhältnisse und Volumenströme von Unterbauschränken ausgelegt. Er wird in einer Gehäuseeinheit (B 420, T 615 mm) direkt am Unterbauschrank angebaut

Bestell-Nr. 210-544-63

Entlüftungsaufsätze

Die Entlüftungsaufsätze für Unterbauschränke zur Wandmontage nehmen freierwerdende Dämpfe und Gase an Ihrer Austritts- oder Entstehungsstelle auf

Entlüftungsaufsatz mit Überwachung,
Bestell-Nr. 210-548-63

Entlüftungsaufsatz mit Überwachung und Alarmkontakt,
Bestell-Nr. 210-549-63



Typ	GU 111.T	GU 111	GU 112.T	GU 112	GU 140.T	GU 140
Ausstattung	2 Auszugswannen	2 Auszugswannen	1 Bodenwanne	1 Bodenwanne	2 Auszugswannen	2 Auszugswannen
Maße außen B x T x H [mm]	1102 x 502 x 600	1102 x 574 x 600	1102 x 502 x 600	1102 x 574 x 600	1402 x 502 x 600	1402 x 574 x 600
Maße innen B x T x H [mm]	979 x 382 x 502	979 x 452 x 502	979 x 382 x 502	979 x 452 x 502	1279 x 382 x 502	1279 x 452 x 502
Traglast Auszugswanne [kg]	25	25	-	-	50	50
Traglast Bodenwanne [kg]	-	-	50	75	-	-
Gewicht [kg]	207	226	210	231	263	243
Bestellnummer 90 Minuten	178-046-63	116-998-63	178-047-63	116-999-63	178-048-63	116-995-63
Bestellnummer F 30	-	141-917-63	-	141-918-63	-	141-919-63
ZUBEHÖR						
Bestellnummer zweite Auszugebene rechts	178-193-63	122-898-63	-	-	178-196-63	122-897-63
Bestellnummer zweite Auszugebene links	-	-	-	-	178-195-63	122-896-63
Bestellnummer zusätzlicher Einlegeboden	-	-	178-194-63	122-900-63	-	-
Bestellnummer Unterbausockel mit Rollen, Höhe 30 mm	133-467-63	133-467-63	133-467-63	133-467-63	133-471-63	133-471-63