

Kärcher Hochdruckschlauch für Schlauchtrommel

KÄRCHER

Schlauchlänge 15 m, Anschluss AVS-
/Stecknippel

Artikelnummer: 119838



Hochdruckschlauch für Schlauchtrommel

- Schlauchlänge 15 m
- max. Temperatur 155 °C
- max. Druck 250 bar
- Anschluss AVS-/Stecknippel
- Höhe x Länge x Breite 120 x 280 x 280 mm

Technische Details

Reinigungstyp	Zubehör	Anschluss	AVS-/Stecknippel
für Reinigungsgerät	Schlauchtrommel	Höhe	120 mm
Druck	250 bar	Länge	280 mm
Schlauchlänge	15 m	Breite	280 mm
antistatisch	nein	Gewicht	2,525 kg
Max Temperatur	155 °C		

