

BS-ROLLEN

Bockrolle

Traglast 110 kg, Mit TPE-Bereifung, Durchmesser 100 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm

Artikelnummer: 159280



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transportgeräterolle

Bockrolle

- Traglast 110 kg
- Mit TPE-Bereifung
- bodenschonend
- Durchmesser 100 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl verzinkt, chromatisiert
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm
- Schraubloch Abstand 84x64/76x56 mm

Technische Details

Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Set	nein	Feststeller	ohne
Bauform	Bockrolle	Fadenschutz	nein
Traglast	110 kg	Gesamthöhe	128 mm
Bereifung	TPE	Lauffläche Eigenschaft	bodenschonend
Rad-Ø	100 mm	Länge Platte	104 mm
Material Felge	Kunststoff	Breite Platte	80 mm

Radlager	Rollenlager	Schraubloch Abstand	84x64/76x56 mm
Befestigungselement	Platte	Oberfläche Gehäuse	verzinkt, chromatisiert
elektrisch leitend	nein	Gewicht	0,45 kg