

## ZARGES

### Stufenstehleiter

#### Comfortstep S

Aufstieg einseitig, 10  
Riffelblechstufen mit Polster (inkl.  
Podest), Standhöhe 2,5 m, Podest  
Breite x Tiefe 300 x 250 mm,  
Holmlänge 3,4 m, Aus Aluminium,  
Holme eloxiert

Artikelnummer: 219714








## ZARGES Stufenstehleiter Comfortstep S

### Stufenstehleiter

- Aufstieg einseitig
- 10 Riffelblechstufen mit Polster (inkl. Podest)
- Standhöhe 2,5 m, Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 3,4 m
- Stufen-Holm-Verbindung geschraubt
- Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
- Ausgestattet mit Ablageschale
- Aus Aluminium, Holme eloxiert
- aufgestellt Höhe x Breite 3130 x 700 mm
- Gewicht 14,4 kg
- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131 professional
- 10 Jahre Garantie

Steigtechnik	Stehleiter	klappbar	ja
Leitertyp	Stufenstehleiter	fahrbar	nein
Material	Aluminium	Sprossen-/Holmverbindung	geschraubt
Nutzung	einseitig	Sicherheitsausstattung Leiter	Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
Länge Holm	3,4 m	Sicherheitsbügel	nein
Standhöhe	2,5 m	Spreizsicherung	ja
Breite Podest	300 mm	Leiter Ausstattung	Ablageschale
Tiefe Podest	250 mm	Ablageschale	ja
Arbeitshöhe	4,5 m	Oberfläche Holme	eloxiert
Stufen Anzahl	10	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufen mit Polster	Norm	DIN EN 131 professional
Tiefe Stufen	80 mm	Garantie	10 Jahre
Höhe	3130 mm	Gewicht	14,4 kg
Breite	700 mm		

### Dazu passt auch ...

215697		Absperrband, Band Länge x Breite 100 m x 50 mm, Länge 100 m, In rot/weiß
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221336		Stirnwandwagen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
523835		Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz