


Krause

Fahrbare Stufen- Plattformleiter

STABILO® Professional Vario kompakt

Aufstieg einseitig, 12
Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest),
Standhöhe 2,75 m, Podest Breite x
Tiefe 650 x 600 mm, Handlauf
beidseitig, Aus Aluminium

Artikelnummer: 225344



Krause Rollbare Plattformleiter STABILO® Professional Vario kompakt

sicher arbeiten in großen Höhen

Fahrbare Stufen-Plattformleiter

- Aufstieg einseitig
- 12 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Standhöhe 2,75 m, Podest Breite x Tiefe 650 x 600 mm
- Stufentiefe 80 mm
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- Sichere Anwendung durch 3-seitiges Podestgeländer mit Knieleiste
- Handlauf beidseitig
- 2 Rollen am Holmende
- platzsparend zusammenklappbar
- Aus Aluminium
- Aufgestellt Höhe x Breite x Tiefe 3800 x 1440 x 2050 mm
- Gewicht 146 kg
- gemäß EN 131-7
- Qualitätssicherung TÜV geprüft

Technische Details

Steigtechnik	Plattformleiter	Tiefe	2050 mm
Leitertyp	Fahrbare Stufen-Plattformleiter	klappbar	ja
Material	Aluminium	Klappfunktion	platzsparend zusammenklappbar
Nutzung	einseitig	fahrbar	ja
Höhe Podest	2,75 m	Handlauf	beidseitig
Standhöhe	2,75 m	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Breite Podest	650 mm	Sicherheitsausstattung Leiter	3-seitiges Podestgeländer mit Knieleiste
Tiefe Podest	600 mm	Spreizsicherung	ja
Arbeitshöhe	4,75 m	Unterbau	2 Rollen
Stufen Anzahl	12	Norm	EN 131-7
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Zertifizierung	TÜV geprüft
Tiefe Stufen	80 mm	Anlieferung	vormontiert
Höhe	3800 mm	Gewicht	146 kg
Breite	1440 mm		