

a.m.p.e.r.e.

## Regalenschutz-Planke

Rack Mammut®



Element: Einzelplanke, Höhe x Länge  
400 x 1200 mm, Aus Hochdruck-  
Polyethylen in gelb/schwarz,  
Befestigung über Bodenplatte mit  
Bodenankern



Artikelnummer: 254277



### Regalenschutz-Planke

- Element: Einzelplanke
- Höhe x Länge 400 x 1200 mm
- Rohrdurchmesser 140 mm
- Elastische, rückfedernde und formstabile Außenhülle
- Aus Hochdruck-Polyethylen in gelb/schwarz
- Befestigung über Bodenplatte mit Bodenankern
- Lieferung inklusive Montagematerial



### Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Durchmesser Rohr	140 mm
Sicherheitsausstattung	Anfahrtschutz	Befestigungsart	Bodenplatte
Rammschutztyp	Regalenschutz-Planke	Rammschutz Funktion	Elastische, rückfedernde und formstabile Außenhülle
Element	Einzelplanke	Material	Hochdruck-Polyethylen
Höhe	400 mm	Farbe Rammschutz	gelb/schwarz
Länge	1200 mm	Lieferumfang	inklusive Montagematerial

Durchmesser 180 mm

Gewicht 20,33 kg

## Dazu passt auch ...

221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221380		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 8
224768		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 1000 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
227876		Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 45, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot
235589		Arbeitsplatzmatte, Matte, Höhe x Länge x Breite 12,7 x 1520 x 910 mm, Aus Gummi mit gelochter Oberfläche in schwarz, rutschfest
235625		ESD Mattenreiniger, Sprühflasche mit 1 l Inhalt, für statische Tisch- und Bodenmatten, entfernt Schmutz und Rückstände durch Öl oder Fingerabdrücke
242154		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Ø 180 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 93 x 80 mm