


hofs

Systemregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 535 mm, Fachlast 140 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 549465



hofs
REGALSYSTEME



hofs System-Steckregal

Anbauregal

Systemregal - Anbaufeld

- Geeignet für Lager und Werkstatt
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 535 mm
- Feldlast 1600 kg
- Fachlast 140 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 500 mm
- 5 Ebene(n) mit Stahlboden



- 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe und geschlossenen Eckbereichen sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Aufstellwinkel gerade
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebenungen
- Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebenungen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Technische Details

















Möbeltyp	Regal	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Regaltyp	Systemregal	Nutzung	einseitig
Regalsystem	Stecksystem	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Regalfeld	Anbaufeld	Oberfläche Boden	verzinkt
geeignet für (Branche/Bereich)	Lager und Werkstatt	Oberfläche Ständer	verzinkt
Material	Stahl	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Höhe	2000 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Diagonalverstrebenungen
Breite	1010 mm	Ständer Ausstattung	Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Tiefe	535 mm	Lieferumfang	Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebenungen und Ebenen gem. Angebot
Fachlast	140 kg	Farbe Ausführung	verzinkt
Feldlast	1600 kg	Anlieferung	zerlegt
Böden / Ebenen Anzahl	5 Stück	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Fachbreite	1000 mm	Garantie	5 Jahre
Fachtiefe	500 mm	Gewicht	25,95 kg

Zubehör









150122



Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, In lichtgrau

150123		Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
575523		Systemregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1310 x 535 mm, Fachlast 185 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
585979		Fachboden für Lagerregal, Breite x Tiefe 1000 x 500 mm, Für eine Fachlast von 140 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
589459		Seitenwand für Steckregal, Höhe x Tiefe 2000 x 500 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Vollblechwand
589696		Rückwand für Steckregal, Höhe x Breite 2000 x 1000 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Vollblechwand
589776		Rückwand für Steckregal, Höhe x Breite 2000 x 1000 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Gitterwand, Maschenweite 50 x 50 mm
597741		Fachteiler, Für Schraubregal, Höhe x Tiefe 300 x 500 mm, Freistehend, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
599656		Schüttgutfleiste, Für Steckregal, Höhe x Breite 100 x 1000 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
599714		Schüttgutmulde, Für Steckregal, Breite x Tiefe 1000 x 500 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
599747		Muldenteller, Für Steckregal, Breite x Tiefe 1000 x 500 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
599769		Fußblende, Für Steckregal, Höhe x Breite 75 x 1000 mm, Ausgestattet mit Diagonalstreben, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
868419		Pfosten für Anbauregal, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
868747		Schrägboden für Lagerregal, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm, Für eine Fachlast von 100 kg, Ausgestattet mit vorderer Anschlagkante zur Sicherung der Ware gegen das Herausfallen, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
870148		Wannenboden für Steckregal, Breite x Tiefe 1000 x 500 mm, Für eine Fachlast von 200 kg, Ausgestattet mit Aufkantung und Sicherheitsfaltung, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
870487		Seitenwand für Steckregal, Höhe x Tiefe 2000 x 500 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Gitterwand, Maschenweite 50 x 50 mm
870647		Seitenwand für Steckregal, Höhe x Tiefe 2000 x 500 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Lochblechwand

Dazu passt auch ...

		
213058		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 33 m x 75 mm
215547		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 75 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
216063		Schwerlastkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 3-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 410 x 310 x 240 mm
324647		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb
526019		Wand-Sichttafelsystem, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter
585902		Systemregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1310 x 535 mm, Fachlast 230 kg, 7 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
705833		Systemregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1310 x 335 mm, Fachlast 175 kg, 7 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
763239		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
991754		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 15 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß