

Productdatablad

Bewegings- en aanwezigheidsmelder



Artikelnr.

DWPM 17360 AL

Bewegings- en aanwezigheidsmelder

voor basiselementen "licht" art.nr.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE
 leverbaar tot vermoedelijk 01.06.2023

Bedoeld gebruik

- Automatisch schakelen van verlichting afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte
- Werking met systeembasiselement voor het schakelen of dimmen of neventoestel 3-draads
- Plafondmontage op systeembasiselement

Producteigenschappen

Functies direct op het element

- Uitbreiding van de registratiezone in combinatie met neventoestel 3-draads
- Bediening met neventoestel 2-draads of 3-draads, draaineventoestel of impulsdrukker
- Licht via neventoestel dimbaar, met dimeenheid
- Reset van fabrieksinstelling
- Afschermkap voor het beperken van de registratiezone

Functies via Clever Config app

- Instellen van de melder als aanwezigheidsmelder of bewegingsmelder
- Instellen van de inschakeldrempel
- Apart instellen van de gevoeligheid van de drie PIR-sensors
- Nalooptijd instelbaar
- Aan of Uit
- Aan of Uit gedurende 0,5 - 5 uur
- Uitschakelwaarschuwing
- Dynamische nalooptijd
- Aanwezigheidssimulatie
- Alarmfunctie
- Tijdschakelfunctie
- Looptest
- Programmering van max. 16 individuele schakeltijdstoppen

In combinatie met schakeleenheid

- Impulsbedrijf

In combinatie met dimeenheid

- Constante lichtregeling
- Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte
- Hotelfunctie
- Nachtlichtfunctie met periode voor lichtsterktevermindering, met dimeenheid

Toebehoren:

opbouwbehuizing art.nr.: PM-KAPPE, PM-KAPPE AL

Toebehoren:

beschermkorf art.nr.: SK 180-90 WW

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	-25 ... +70 °C
Afmetingen (Ø x H):	103 x 66 mm
Montagehoogte:	3,00 m
Detectiebereik:	Ø ca. 20 m (montagehoogte 3 m)
Detectiehoek:	360°
Gevoeligheid:	0, 25, 50, 75, 100 %
Lichtsterktedrempel	
Bewegingsmeldermodus:	ca. 5 ... 500 lx (en dagbedrijf)
Aanwezigheidsmeldermodus:	ca. 5 ... 1.000 lx (en dagbedrijf)
Kortbedrijf	
Impulsduur:	ca. 0,5 s
Impulspauze:	ca. 3 s
Bluetooth®	
Radiofrequentie:	2,402 ... 2,480 GHz
Zendvermogen:	max. 2,5 mW (klasse 2)
Zendbereik:	typ. 10 m

Kleur:

Aluminium (gelakt)