

**Artikelnummer:** 155124

**Kurzbeschreibung:** Werkbank type 7002-7, B 2000 x D 700 x H 840



**Langbeschreibung:** Werkbank Typ 7002-7: <b>2 hangladen 150 mm (draagvermogen 50 kg), massief beukenhouten legbord, diepte 545 mm, hoogte van de legborden 540 mm</b><ul><li>Werkblad: massief beuken, 40 mm, oppervlak geschuurd en geolied</li><li>Modulair systeem met solide werkbankvoeten en onderstelcontainers (B 580 x D 650 mm)</li><li>Laden: Draagvermogen 100 kg, verlenging ca. 90 %, binnen B 490 x D 560 mm, binnenzijde B 490 x D 560 mm</li><li>Deuren: openingsbreedte 180-°, zelfsluitende veerscharnieren</li><li>Centrale vergrendeling: slot met 2 sleutels</li><li>Grip rails volledig geïntegreerd</li><li>Lakafwerking: milieuvriendelijke poedercoating in lichtgrijs (RAL 7035) en gentiaanblauw (RAL 5010)</li><li>Oppervlaktebelasting: max. 1.000 kg voor onderstelcontainer en werkbankbodem of max. 750 kg voor 2 werkbankbodems</li></ul> Levering: volledig gemonteerd</li></ul>

