


DATENBLATT

19" Wandgehäuse 15HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 600 mm

CE UK
CA



Beschreibung

Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, vormontiert, eigenbelüftet

Vorbereitet für Plug & Play Lüftereinheit 2-fach Art.-Nr. 691656GR

Boden mit 4 x Aufnahme für Nivellierfüße oder Rollensets (bitte separat bestellen)

Fronttür mit Metallscharnieren für erhöhte Stabilität

Seitenwände abnehmbar, abschließbar, gleichschließend mit Fronttür

Dach, Boden und Rückwand mit vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (250 x 70 mm)

Auch geeignet zum Einbau von je 2 Einzellüftern in Dach und Boden

Innen frontseitig 2 x 19" Streben, verzinkt, tiefenverstellbar

Fronttür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 4 mm)

Schrankteile innenseitig komplett geerdet

Lackierung RAL7035, lichtgrau

Schutzart IP20

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 29-04-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" Wandgehäuse 15HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 600 mm

Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutterersatz (VPE 20 Stk.), 2 x Schlüssel
Lieferung in Transportverpackung, ab 30 kg / 12HE auf Einwegpalette

Allgemeine Daten	
Mit Fronttür	Ja
Art der Lüftung	passiv
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Packstücke	1
Mit Dachblech	Ja
Montage-Ebene	vorne
Mit Seitenwänden	Ja
Ausführung	mit Festrahmen
Mit Erdung	Ja
Anzahl der Türen	1
Ausführung der Profilschiene	L-förmig

General data	
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff	Stahl
Schutzart	IP20
Zerlegbar	Nein

Verfügbare Varianten								
ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Traglast	RAL-Nummer
691709VGR.60	19" Wandgehäuse 9HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 600 mm	9 HE	grau	600 mm	600 mm	465 mm	50 kg	7035
691712VGR.60	19" Wandgehäuse 12HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 600 mm	12 HE	grau	600 mm	600 mm	600 mm	50 kg	7035
691715VGR.60	19" Wandgehäuse 15HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 600 mm	15 HE	grau	600 mm	600 mm	730 mm	50 kg	7035
691718VGR.60	19" Wandgehäuse 18HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 600 mm	18 HE	grau	600 mm	600 mm	860 mm	50 kg	7035

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 29-04-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" Wandgehäuse 15HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 600 mm

691721VGR.60	19" Wandgehäuse 21HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 600 mm	21 HE	grau	600 mm	600 mm	997 mm	50 kg	7035
--------------	---	-------	------	--------	-----------	-----------	-------	------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 29-04-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

