


Mirefa Mirefa-EDL



MIREFA-EDL-1X9 DAFSW830MRG0350



Lineares Einbaudownlight direkt strahlend. Leuchte aus Stahlblech, Farbe weiß (...FWS...) bzw. schwarz (...FSW...), pulverbeschichtet. Einfache Montage über Federklammern. Die Lichtauskopplung der LED-Mid-Power-Arrays erfolgt über quadratische Minireflectoren, Hochglanz bedampft für maximalen Sehkomfort. Breitstrahlende Lichtverteilung.

Vorschaltgerät in externem Gehäuse.

Schutzart IP20, Schutzklasse I

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
1xLED-M 27 W	dimmbar DALI 2, DT6	schwarz	SPG0330221AQ

Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
3450	31	111	830	50.000



Maße [mm]									Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		
L	L1	B	B1	H	H4	HE	BE*	LE*		UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
600	200	80	75	60	32	70	70	570	1,5	18.4	18.4	100.0 %