

BD01-AK2X/4SD/F ABGANGSKASTEN

Ausführung	
Produkt-Bezeichnung	Abgangskasten für Schienenverteilersystem BD01
Betriebsspannung bei AC	
• bei 50 Hz Bemessungswert maximal	230 V
• bei 60 Hz Bemessungswert maximal	230 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP54
Hauptstromkreis	
Betriebsfrequenz Bemessungswert	
• minimal	50 Hz
• maximal	60 Hz
Betriebsstrom	
• für Stromkreis 1 bei AC bei 50 Hz Bemessungswert maximal	16 A
• für Stromkreis 1 bei AC bei 60 Hz Bemessungswert maximal	16 A
Abgangsstellen	
Ausführung der Abgangseinheit	Steckdose
Baugröße der Abgangseinheit	2
Polzahl der Abgangseinheit	5
Mechanischer Aufbau	
Höhe	124 mm
Breite	160 mm
Länge	265 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	8
Produktbestandteil Arretierung	Ja
Weitere Informationen	
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...) http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge	
Industry Mall (Online-Bestellsystem) https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=BVP:203241	
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/BVP:203241	
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=BVP:203241	
CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax	
Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse) http://www.siemens.de/ausschreibungstexte	



