

## Krause

### Fahrbare Stufen- Plattformleiter

#### STABILO® Professional

Aufstieg einseitig, 8  
Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest),  
Standhöhe 1,9 m, Podest Breite x  
Tiefe 500 x 450 mm, Holmlänge 3,1  
m, Handlauf beidseitig, aus  
Aluminium

Artikelnummer: 139756



## Krause Stufenstehleiter STABILO® Professional

### platzsparend zu lagern

Fahrbare Stufen-Plattformleiter

- Aufstieg einseitig
- 8 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Standhöhe 1,9 m, Podest Breite x Tiefe 500 x 450 mm
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,9 m
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 3,1 m
- Sichere Anwendung durch Handlauf, Quertraverse, Sicherheitsbügel mit Kette und Spreizsicherung
- Handlauf beidseitig
- Quertraverse 0,97 m breit
- rutschsichere Fußkappen und 2 Fahrrollen am Holmende
- schnell und platzsparend zusammenklappbar
- aus Aluminium

- Aufgestellt Höhe 2900 mm
- Gewicht 22,5 kg
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	Klappfunktion	schnell und platzsparend zusammenklappbar
Leitertyp	Fahrbare Stufen- Plattformleiter	Breite Quertraverse	0,97 m
Material	Aluminium	fahrbar	ja
Nutzung	einseitig	Handlauf	beidseitig
Holmlänge	3,1 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Handlauf, Quertraverse, Sicherheitsbügel mit Kette und Spreizsicherung
Standhöhe	1,9 m	Sicherheitsbügel	ja
Breite Podest	500 mm	Spreizsicherung	ja
Tiefe Podest	450 mm	Leiter Ausführung	zweiteilig
Arbeitshöhe	3,9 m	Ablageschale	nein
Stufen Anzahl	8	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Unterbau	rutschsichere Fußkappen und 2 Fahrrollen
Tiefe Stufen	80 mm	Garantie	10 Jahre
Höhe	2900 mm	Gewicht	22,5 kg
klappbar	ja		