

Krause Rollbare Stufenleiter

2 x 5 Stufen (inkl. Podest), Standhöhe
0,7 m, Holmlänge 1,3 m, aus
Aluminium

Artikelnummer: 203505



Krause Rollbare Stufenleiter

Aufstieg beidseitig

Rollbare Stufenleiter

- 2 x 5 Stufen (inkl. Podest)
- Standhöhe 0,7 m
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 1,3 m
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- Erhöhte Stabilität durch Eckverstreibungen an der unteren Stufe
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap) und 4 Federrollen am Holmende

- aus Aluminium
- Gewicht 9 kg
- Sicherheitshinweis: bei fahrbaren Stehleitern sind gemäß DGUV Information 208-016 bei der Benutzung stets die Zug- und Drucksicherungen zu verwenden!
- gemäß DIN EN 131, entspr. DGUV 208-016 (ehem. BGI 694)
- Qualitätssicherung TÜV geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	Sicherheitsbügel	nein
Leitertyp	Rollbare Stufenleiter	Spreizsicherung	ja
Material	Aluminium	Leiter Ausführung	zweitellig
Holmlänge	1,3 m	Ablageschale	nein
Standhöhe	0,7 m	Verstärkung	Eckverstrebenungen an der unteren Stufe
Arbeitshöhe	2,7 m	Treppengängig	nein
Stufen Anzahl	2 x 5	Unterbau	rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap) und 4 Federrollen
Tiefe Stufen	80 mm	Sicherheitshinweis Leitern	bei fahrbaren Stehleitern sind gemäß DGUV Information 208-016 bei der Benutzung stets die Zug- und Drucksicherungen zu verwenden
klappbar	ja	Norm	DIN EN 131 // DGUV 208-016 (ehem. BGI 694)
fahrbar	ja	Zertifizierung	TÜV geprüft
Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt	Garantie	10 Jahre
Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung	Gewicht	9 kg

Dazu passt auch ...

149286		Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm
204801		Abfalltonne, Inhalt 20 l, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Ø 360 x 295 mm, Deckel aus Stahl, nicht brennbar
520203		Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb
526758		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2370 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 2 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m ² , Aus Vlies/PE

