

Krause

Rollbare Stufenleiter

2 x 7 Stufen (inkl. Podest), Standhöhe 1,2 m, Holmlänge 1,8 m, aus Aluminium

Artikelnummer: 203508



Krause Rollbare Stufenleiter

Aufstieg beidseitig

Rollbare Stufenleiter





- 2 x 7 Stufen (inkl. Podest)
- Standhöhe 1,2 m
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 1,8 m
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- Erhöhte Stabilität durch Eckverstreben an der unteren Stufe
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap) und 4 Federrollen am Holmende

- aus Aluminium
- Aufgestellt Höhe 1650 mm
- Gewicht 11,6 kg
- Sicherheitshinweis: bei fahrbaren Stehleitern sind gemäß DGUV Information 208-016 bei der Benutzung stets die Zug- und Drucksicherungen zu verwenden!
- gemäß DIN EN 131, entspr. DGUV 208-016 (ehem. BGI 694)
- Qualitätssicherung TÜV geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|--|
| Steigtechnik | Stehleiter | Sicherheitsbügel | nein |
| Leitertyp | Rollbare Stufenleiter | Spreizsicherung | ja |
| Material | Aluminium | Leiter Ausführung | zweiteilig |
| Holmlänge | 1,8 m | Ablageschale | nein |
| Standhöhe | 1,2 m | Verstärkung | Eckverstrebrungen an der unteren Stufe |
| Arbeitshöhe | 3,2 m | Treppengängig | nein |
| Stufen Anzahl | 2 x 7 | Unterbau | rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap) und 4 Federrollen |
| Tiefe Stufen | 80 mm | Sicherheitshinweis Leitern | bei fahrbaren Stehleitern sind gemäß DGUV Information 208-016 bei der Benutzung stets die Zug- und Drucksicherungen zu verwenden |
| Höhe | 1650 mm | Norm | DIN EN 131 // DGUV 208-016 (ehem. BGI 694) |
| klappbar | ja | Zertifizierung | TÜV geprüft |
| fahrbar | ja | Garantie | 10 Jahre |
| Sprossen-/Holmverbindung | gebördelt | Gewicht | 11,6 kg |
| Sicherheitsausstattung Leiter | Spreizsicherung | | |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 149286 |  | Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm |
| 204801 |  | Abfalltonne, Inhalt 20 l, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Ø 360 x 295 mm, Deckel aus Stahl, nicht brennbar |
| 520203 |  | Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb |
| 526758 |  | Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2370 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 2 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

528920



Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m², Aus Vlies/PE