


Anti-Ermüdungsmatte

Zwolle

Stecksystem, Länge x Breite 1020 x 660 mm, Aus Gummi/Nitril mit geschlossener DiamondGrid™ Oberfläche in schwarz/orange, rutschfest, Beständig gegen Öle und Chemikalien



Artikelnummer: 235526



Anti-Ermüdungsmatte

- geeignet für trockene, industrielle Bereiche, wie z. B. Fabriken, Fließbänder, Logistik- und Verpackungsbereiche, Lagerhäuser, aber auch Architekturbüros oder Supermärkte / für hohe Beanspruchung
- Stecksystem
- Länge x Breite 1020 x 660 mm
- Aus Gummi/Nitril mit geschlossener DiamondGrid™ Oberfläche in schwarz/orange
- abgeschrägte Kanten verringern die Stolpergefahr
- rutschfest
- Beständig gegen Öle und Chemikalien
- Rutschhemmung R10 nach DIN 51130 und BGR 181 geprüft








Technische Details

Arbeitsplatzausstattung Bodenbelag





Breite 660 mm

Bodenbelag	Anti-Ermüdungsmatte	Stärke	20 mm
Konfektionierung	Stecksystem	Bodenbelag Ausstattung	abgeschrägte Kanten
geeignet für (Branche/Bereich)	trockene, industrielle Bereiche	Bodenbelag Funktion	rutschfest
geeignet für (Anwendung)	hohe Beanspruchung	elektrisch leitend	nein
Einsatzort	Innenbereich	Schwer entflammbar	nein
Material Lauffläche	Gummi/Nitril	Beständigkeit	Öle, Chemikalien
Oberfläche Bodenbelag	geschlossen	Norm	DIN 51130 // BGR 181
Farbe	schwarz/orange	Gewicht	6 kg
Länge	1020 mm		

Zubehör

235529		Kantenabschlussleiste, für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss männlich, Breite 1520 mm, in orange
235530		Kantenabschlussleiste, für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss männlich, Breite 910 mm, in orange
235551		Kantenabschlussleiste, für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss männlich, Breite 910 mm, in schwarz
235552		Kantenabschlussleiste, für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss männlich, Breite 910 mm, in gelb
235553		Kantenabschlussleiste, für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss weiblich, Breite 910 mm, in schwarz
235554		Kantenabschlussleiste, für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss weiblich, Breite 910 mm, in gelb
235625		ESD Mattenreiniger, Sprühflasche mit 1 l Inhalt, für statische Tisch- und Bodenmatten, entfernt Schmutz und Rückstände durch Öl oder Fingerabdrücke

Dazu passt auch ...

213069		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 30 m x 75 mm
221861		Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
227891		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 44, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaff