

Gedore Red GEDORE R68900300 Drehmomentschlüssel 1/2" 60-300 N·m 575 mm

Artikelnummer: 247055



Technische Details

Antriebstyp/Antrieb	Einsteckvierkant mit Drehknopf, geriffelt	Prüfzertifikat	DIN EN ISO 6789-2:2017
Werkzeugtyp	Schraubwerkzeug	Zielgruppen	Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Verbraucher Energie Maschinenbau Werkstatt Service Agriculture Oil & Gas Versorgungs
Auslösemechanik	Kurzwegauslösung	Gesamtlänge [mm]	575 mm

Gesamtbreite [mm]	52 mm	Inhalt (Anzahl Stück)	1
Präzision +/-	+/- 3 %	Kopfbreite 1 [mm]	46 mm
Rückschwenkwinkel	7,5 Grad	Abstand Gehäuse - Vierkantmitte	23 mm
1000 V isoliert	nein	Antriebsvierkant [metrisch]	12,5 mm
Anzahl Zähne	48	Ausführung	Einsteckvierkant mit Drehknopf, geriffelt
Skalentyp	Mono	Sicherung Abtriebsvierkant	Kugelsicherung
VDE zertifiziert	nein	Einsatzbereich	Montage Wartung und Instandhaltung
Drehmoment (max.) [N·m]	300 N·m	Kopfhöhe 1 [mm]	35,9 mm
Antriebsvierkant [zöllig]	1/2 Zoll	Drehmoment (min.) [N·m]	60 N·m
Gesamthöhe [mm]	47 mm	Kalibrierlänge	485,2 mm
Netto-Gewicht [kg]	1,541 kg	REACH Registrierung vorhanden	nein
Skaleneinteilung	10	Festeinstellung	nein
Anzugsrichtung	links und rechts	Drehmomentbereich (min./max.) [N	60-300 N·m
Nonius Nm	1 N·m	Gewicht	1,7 kg